

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Inox Care, Indhold (ml eller l): 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088005 20
GTIN	4062406403157
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnede til brug i fødevarerindustrien.

Rengør, beskytter og plejer specialstål, aluminium, uædle metaller og kunststoffer. Fjerner sikkert og nemt støv, fingeraftryk og olie. Giver strålende glans. 20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).

Rengøringsmidlet til rustfrit stål leveres klart til brug og anvendes manuelt. Et absolut must for kvalitetsapparater, overflader og metalkomponenter, som også skal beskyttes under længere opbevaring. Sprayen til rustfrit stål er især velegnet til metalbearbejdning og inden for automobilbranchen. Takket være NSF-certificeringen er den også egnet til brug i fødevarerindustrien til rengøring og pleje af store anlæg.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes manuelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**
- **Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Lagertemperatur	2 - 35 °C
Kogepunkt	100 °C

Udførelse	Dunk
Farve	hvid
Form	flydende
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
pH-værdi	11,4
Tæthed	0,94 g/cm ³
Indhold	20 l
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel

Tilbehør

GARANT GreenPlusDunk med aftapningsshane passende til dunkstørrelse 20-30 l

088010 20-30