

**OZ-spændetangholder Form E3, VDI 30, Type: 1,5-25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319501 1,5-25
GTIN	4062406422707
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_9$	75 mm
Passende spændetænger	462 E
$l_3$	22 mm
$l_8$	59 mm
Udv. Ø $d_{10}$	60 mm
Krave-Ø $d_6$	68 mm
Spændeområde $d_2$	2 - 25 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 30
Farvekode VDI-skaft	VDI 30

Produkttype

VDI-spændetangholder