

**Fladespændepatron med kølekanal., HSK-A 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304319 6
GTIN	4062406421953
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanalerhuller, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	120 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	6
Adapter	HSK-A 63 A = 120
Holder-standard	DIN 69882-4
Holder-standard	ISO 12164-1

Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron