

**Fladespændepatron, HSK-A 100 A = 160, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 304417 6      |
| GTIN                | 4062406422219 |
| Artikelklasse       | 32A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 6                 |
| Udragende længde, A-mål        | 160 mm            |
| Udvendig Ø D                   | 25 mm             |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>        | 6 mm              |
| Adapter                        | HSK-A 100 A = 160 |
| Holder-standard                | DIN 69893         |
| Holder-standard                | ISO 12164-1       |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard                         | DIN 69882-4                       |
| Form                                    | A                                 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Produkttype                             | Fladespændepatron                 |

---

## Tilbehør

|   |          |
|---|----------|
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|---|----------|