

**Fladespændepatron, HSK-A 100 A = 160, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304417 10
GTIN	4062406422233
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Adapter	HSK-A 100 A = 160
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1

Holder-standard	DIN 69882-4
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------