

**OZ-spændetangholder Form E3, VDI 40, Type: 3,5-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Passende spændetænger	467 E
Udv. Ø d_{10}	72 mm
l_3	22 mm
Krave-Ø d_6	83 mm
l_9	90 mm
l_8	73 mm
Spændeområde d_2	4 - 32 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
Farvekode VDI-skaft	VDI 40

Produkttype

VDI-spændetangholder