

**HOLEX****Industrikobling Indvendigt gevind, Indvendigt tilslutningsgevind:  
1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080231 1/4
GTIN	4062406423117
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), **NW 7,8**. Ensidedt spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.

Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

**Materiale:**

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

**Teknisk beskrivelse**

Materiale	Messing
Gennemstrømningsværdi	2000 l/min
Indvendigt tilslutningsgevind	1/4 tommer
maks. driftstryk	35 bar
Produkttype	Kobling

