

Garant**Skruesikring 2GP22, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088060 50
GTIN	4062406422790
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP22** lavfast. Middel viskositet. Perfekt til skrueforbindelser, der let kan afmonteres. Til sikring af skruer med fingevind.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellefast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	5,5 - 11,5 Nm
Lagertemperatur	5 - 23 °C

Til gevindstørrelse op til	M36
Håndfasthed efter	5 - 10 min
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	800 - 1500 mPas
egnet til materiale	Metal
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Kemisk basis	Methakrylat
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	tætning
Tæthed	1,08 g/cm ³
Flammepunkt	100 °C
Styrkeklasse	lavfast
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
Farve	violet
Form	flydende
Til gevindtype	Fingevind
Påfyldningsmængde	50 ml
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Skruesikring