

Garant**Skruesikring 2GP90, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088063 50
GTIN	4062406423452
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP90** mellemfast. Pålidelig tætning af kabinet i støbegods og svejsesamlinger. Også til efterfølgende sikring og fastgørelse af små skruer og cylindriske dele.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellemfast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Kemisk basis	Methakrylat
egnet til materiale	Metal

min. løsdrejningsmoment	10 - 15 Nm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Funktionsstyrke efter	5 - 8 h
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Form	flydende
Flammepunkt	100 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Tæthed	1,08 g/cm ³
Dynamisk viskositet	10 - 20 mPas
Til gevindstørrelse op til	M6
Håndfasthed efter	40 - 60 min
Farve	grøn
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	formonterede skrueforbindelser
Styrkeklasse	Mellempast
Påfyldningsmængde	50 ml
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Skruesikring