

Garant GREENPLUS

Gevindtætningsmiddel 5GP77, Indhold: 50ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088066 50
GTIN	4062406423513
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP77**. Tætner koniske/cylindriske rørgvindbøjninger op til R3 tommer, f.eks. gasledningssystemer. Varmefast.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Tæthed	1,09 g/cm ³
Styrkeklasse	Meget fast
Til gevindstørrelse op til	M80
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Farve	gul

Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	uden mærkning
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Påfyldningsmængde	50 ml
Flammepunkt	100 °C
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
min. løsdrejningsmoment	20 - 30 Nm
Form	flydende
Afmontering	med normalt værktøj
Kemisk basis	Methacrylat-tester
Maks. spaltømål	0,35 mm
egnet til anvendelsesområde	Rørtætning
egnet til anvendelsesområde	Rørgvind
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	20000 - 40000 mPas
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
egnet til materiale	Metal
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel