

Garant GREENPLUS

Fladetætningsmiddel 5GP74, Indhold: 250ml**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088067 250
GTIN	4062406423544
Artikelklasse	01K

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmiddel, der hærdet under løbeafslutningen mellem tætsiddende metalflader. Type **5GP74**. Til tætning af flanger og flader. Hurtigt hærdende, let fleksibel tætningsmiddelfilm.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	10 - 20 Nm
egnet til materiale	Metal
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	vandbestandig
Påfyldningsmængde	250 ml
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Afmontering	med normalt værktøj

Form	flydende
Flammepunkt	100 °C
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Dynamisk viskositet	23000 - 35000 mPas
egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
egnet til anvendelsesområde	flangeforbindelse
Farve	orange
Håndfasthed efter	5 - 20 min
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Maks. spaltemål	0,25 mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Tæthed	1,09 g/cm ³
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Styrkeklasse	Mellemfast
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produkttype	Tætningsmiddel