



Spændehoved med tvær- og længderiller, Top 52, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329968 12
GTIN	2050002052055
Artikelklasse	33H

Beskrivelse

Udførelse:

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Anbefaling:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Adapter

Top 52

Produkttype

Spændehoved