



## Spændehoved med tvær- og længderiller, Top 52, Spænde-Ø (0,5 mm stigende): 34mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329968 34     |
| GTIN                | 2050002052512 |
| Artikelklasse       | 33H           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Spændehoveder, **profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

#### Fordel:

- **25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.**
- **Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.**
- **Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.**

#### Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

#### Anbefaling:

**Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.**

#### Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

### Teknisk beskrivelse

Adapter

Top 52

Produkttype

Spændehoved