

**Trykluftsliber, spændetangs-Ø 6 mm kort, Type: 9105Q-B****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 079454 9105Q-B |
| GTIN | 015451662110 |
| Artikelklasse | 03R |

Beskrivelse**Udførelse:**

Mini-stavsliber med højt tomgangsomedrejningstal til støjsvag og effektiv slibning. Præcis effekt og kontrol vha. indbygget omdrejningstalregulator.

Leveringsomfang:

Inklusive hver 1× 1/4 tomme og 6 mm spændetang.

Udgangseffekt: 240 W

maks. omdrejningstal: 28000 min⁻¹

Maks. luftbehov: 243 l/min

Tilslutningsgevind: NPT

Tryklufttilslutning: 1/4 tommer

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø): 10 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tilslutningsgevind | NPT |
| Producentbetegnelse | 9110Q-B |
| Vægt | 0,4 kg |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer |
| maks. omdrejningstal | 28000 min ⁻¹ |
| Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø) | 10 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Maks. luftbehov | 243 l/min |
| Udgangseffekt | 240 W |
| Maks. vibration iht. EN | 3,6 m/s ² |
| Arbejdsstøj | 80 dB(A) |
| Længde | 160 mm |
| Produkttype | Ligesliber |