



Trykluftvinkelsliber, Type: 7550-A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og **kraftfuld** vinkelsliber til optimale standtider ved krævende opgaver med op til 1000 timers serviceintervaller. Ergonomisk og vibrationsdæmpet håndtag. Beskyttelseskærmen kan indstilles uden nøgle. **M14 spindelgevind.**

Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	85 dB(A)
Maks. skive-Ø	125 mm
Maks. vibration iht. EN	7 m/s ²
Tilslutningsgevind	BSP
Maks. luftbehov	1134 l/min
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Producentbetegnelse	7550-A
Udgangseffekt	840 W
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm

Vægt	1,6 kg
Produkttype	Vinkelsliber