



LED-pandelampe med batteri, Type: H7R-CORE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.

- Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.
- Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.
- Udskifteligt, vaskbart pandebånd.
- Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

Effektive pandelamper med intuitiv betjening og trinløs indstilling af lysstyrken, ekstremt høj beskyttelse mod støv og vand takket være Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Lysnet, trin 2	15 lm
Lysnet	600 lm

Antal medfølgende akkuer	1
Vægt	259 g
Lysvarighed, trin 2	65 h
Producentbetegnelse	H7R Core
Batteritype	Lithium-ion
Hoved-Ø	41 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Brændetid	4 h
Lysnet Boost	1000 lm
Produkttype	Pandelygte