



## Anhugningsspiral Quick Lift DSR, Gevind-Ø: M14X2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086454 M14X2
GTIN	2050002053854
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, kraftig stål anhugningsspiral Quick Lift DSR til at skrue i. Kan drejes 360° og svinges 180°. Tidsbesparelse på op til 80 % i forhold til en skruring af en klassisk hvirvelring (DSR vs. Quick Lift DSR). **Drejelighed under belastning.** Enkel håndtering takket være et rent mekanisk system. Vedligeholdelsesfri, sikker og pålidelig. Ved at trykke skruhovedet ind kan Quick Lift-DSR fastgøres i det indvendige gevind inden for få sekunder. Dette foregår helt mekanisk ved at betjene en fjeder.

#### Bemærk:

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

### Teknisk beskrivelse

Højde, mellemstykke B	40 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	27 mm
Gevind-Ø	M14x2
Øjevidde E	38 mm

Afstand, mellemstykkeøje D	53 mm
Øjetykkelse F	17 mm
Anhugningsspiralbredde G	76 mm
Skruhoved-Ø C	45 mm
Gevindlængde L	23 mm
Højde, skruhoved A	40 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	0,7 t
Vægt	0,9 kg
Produkttype	Anhugningsspiral