



Trykluftgraveringspids DynaPen®, Type: 10844



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079708 10844
GTIN	616026108448
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Trykluftspids i blyantstørrelse DynaPen med **tilbehørssæt (spændetang 1/8 tomme)**. Takket være den pulserende drevbevægelse (vandring 0,018 mm) har den **mange anvendelsesmuligheder** såsom gravering, mærkning, lette pudse- og fileopgaver, afgratning etc.

Leveringsomfang:

Inklusive 1,4 m tilslutningslange, 1 fil og sekskantnøgle.

Bemærk:

Passende diamant-minifile finder du under nr. 529420.

Teknisk beskrivelse

Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Længde	108 mm
Producentbetegnelse	DynaPen Kit
Vægt	0,26 kg
Tilslutningsgevind	NPT
Ø	23 mm
Maks. vibration iht. EN	8 m/s ²
Slagfrekvens	233 Hz

Arbejdsstøj	79 dB(A)
Maks. luftbehov	28,2 l/min
Produkttype	Graveringsstift

Tilbehør

Diamant-minifileKorn D126 (middel) universel Type 1	529420 1
Diamant-minifileKorn D126 (middel) universel Type 1K	529420 1K
Diamant-minifileKorn D126 (middel) universel Type 4	529420 4