

Garant**SNHX 1205 Venstre, Type: UNI****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218613 UNI |
| GTIN | 4062406537944 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for a_e maks.

For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-----------|
| Fasbredde | 0,25 mm |
| Type | UNI |
| Type | HB7835 |
| ISO-kode, vendeskærsplade | SNHX 1205 |
| Skæremateriale | HM |
| Pladetykkelse | 5,4 mm |
| Til slidsbredde a_p | 10; 14 mm |
| Antal skift/skær | 4 |

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning