

**REGO-FIX▲****Gevindindsats til ER-spændepatron secuRgrip-udtrækningssikring, til spænde-Ø d: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309426 10
GTIN	2050002050099
Artikelklasse	33B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændepatroner med secuRgrip® har en gevindlignende kontur i spændeboringen. Ved at sætte gevindindsatsen i fræserens slebne HB-flade (Weldon) kan kombinationen af fræser + gevindindsats i spændepatronen skrues sammen og forhindrer dermed, at værktøjet trækkes ud. Gevindindsats af metal, TiN-belagt.

**Beskrivelse:**

Ved bearbejdning af dyre emner får du kun en mulighed for at gøre det rigtige. Længdeændringer som følge af værktøjsudtrækning kan medføre alvorlige emneskader. ER-secuRgrip-spændepatroner giver maksimal udtrækningssikkerhed ved fræsning.

**Fordel:**

- **Processikkert arbejde – 100 % udtrækningssikring for værktøjet.**
- **Længere levetid for værktøjerne.**
- **Vibrationsdæmpende effekt af spændepatronen.**
- **Fuld fleksibilitet takket være ER-spændepatronsysteem.**
- **Brugervenlig håndtering – det er ikke nødvendigt at ændre spændetangspatronen.**

**Anvendelse:**

Med SecuRgrip®-systemet bliver en almindelig spændetangspatron til en patron med udtrækningssikring. Fordelene ved det fleksible ER-spændepatronsysteem bevares.

**Passer til:**

ER-spændepatron secuRgrip® nr. 309422 og 309423.

**Bemærk:**

Spænder kun den nominelle diameter. Vær opmærksom på korrekt placering i spændepatronen: F.eks. ved brug i ultrakorte spændepatroner kan det være nødvendigt at fjerne længeudligningsskiven på undersiden af spændetangen.

## Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	10 mm
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	med udtrækningssikring
Produkttype	Spændehoved