

**Garant**

**Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/4mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302413 12/4
GTIN	4062406544751
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

**Uden** længdeindstillingskrue, **middel**.

**Anvendelse:**

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangpatroner.

**Bemærk:**

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Skaft-Ød	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Samlet længde L	210 mm
Produktnavnsegenskab	L = 210 mm
Produkttype	Forlænger