

**Garant**

**Profilrømningsindsats til udvendig sekskant Ø d = 32 mm, TiN, sekskant: 5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293110 5
GTIN	4062406560980
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Bemærk:**

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>1</sub>	20,5 mm
Ød	32 mm
sekskant	5 mm
Profil	sekskant
Skæremateriale	HSS
Profillængde t <sub>max</sub>	40 mm

Tolerance	- 0,07 til - 0,11 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj