

**Garant**

**Profilrømningsindsats til udvendig sekskant  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, sekskant: 12mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293110 12
GTIN	4062406561024
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Bemærk:**

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

**Teknisk beskrivelse**

$\varnothing d$	32 mm
$L_1$	20,5 mm
sekskant	12 mm
Profil	sekskant
Skæremateriale	HSS
Profillængde $t_{max}$	30 mm

Tolerance	- 0,1 til - 0,15 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj