

Garant

Profilrømningsindsats til udvendig sekskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, sekskant: 3mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293110 3
GTIN	4062406560966
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Bemærk:

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Teknisk beskrivelse

L ₁	20,5 mm
sekskant	3 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profil	sekskant
Skæremateriale	HSS
Profillængde t _{max}	40 mm

Tolerance	- 0,05 til - 0,09 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj