

Garant

Profilrømningsindsats til udvendig sekskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, sekskant: 6mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293110 6
GTIN	4062406560997
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Bemærk:

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Teknisk beskrivelse

sekskant	6 mm
L_1	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profil	sekskant
Skæremateriale	HSS
Profillængde t_{max}	40 mm

Tolerance	- 0,08 til - 0,12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj