

**Garant**

**Profilrømningsindsats til udvendig sekskant  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, sekskant: 8mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293110 8
GTIN	4062406561000
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Bemærk:**

Specialgeometrier fås på forespørgsel. Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

**Teknisk beskrivelse**

$\varnothing d$	32 mm
$L_1$	20,5 mm
sekskant	8 mm
Profil	sekskant
Skæremateriale	HSS
Profillængde $t_{max}$	30 mm

Tolerance	- 0,09 til - 0,14 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj