

**Garant****Profilrømningsholder Ø d = 32 mm, Skaft-Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293102 32
GTIN	4062406560935
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Passer til:**

CNC- og konventionelle maskiner.

**Teknisk beskrivelse**

L	41,5 mm
Skafttype	Cylindrisk skaft
Skaftlængde L <sub>s</sub>	50 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Ø D	44 mm
Ød	32 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	50 mm
Indvendig køling	nej
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj