

**Dobb.sidet klisterbånd, Breddexlængde (mmxm): 19X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083778 19X50
GTIN	5900422114291
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ GPT-020F er et dobbeltsidet klæbebånd og udmærker sig ved en høj fugtighedsresistens, meget høj omgående vedhæftning, yderst god rivestyrke også ved høje temperaturer samt en god UV-bestandighed.

Klæbebåndstype: dobbeltsidet

Klæbemiddel: akrylat

Tykkelse: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Mindst holdbar til	18 måned
temperaturbestandig op til	90 °C
Farve	transparent
Materiale, afdækning	PP-folie
Klæbemiddel	akrylat

Klæbekraft på stål	11,3 N/mm
Længde	50 m
Bredde	19 mm
Producentbetegnelse	GPT-020F
Tykkelse	0,2 mm
Bæremateriale	PET-folie
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Med liner	nej
Produkttype	Klæbebånd