



## LED-fladelampe 360° med dæmpningsfunktion CAS, Type: AREA-10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Cordless Alliance System (CAS) er et batterisystem, der leder el-værktøjsmærker på tværs af producenter.

Højeffektiv LED-batteri-fladelampe med blændfri, homogen belysning. Lygternes robuste og slagfaste kunststofhus er perfekt til alle arbejdsmiljøer. Montering på SCANGRIP®-stativ mulig.

- **Strålingsvinkel kan vælges på 360° eller 180°.**
- **Kan dæmpes i fem lystrin.**
- **BLUETOOTH lysstyring muliggør tænding/slukning af op til fire lygter og lyseffekten i fem trin af den pågældende arbejdsopgave.**
- **Til CAS 12 V / 18 V batteripakke eller direkte tilslutning til SCANGRIP® strømforsyning (tilbehør).**

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

**Lygter leveres uden batteri og lader.**

#### Bemærk:

Passende batterier, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyning findes under nr. 081246 – 081249.

Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Lysnet: 1000 - 10000 lm

Antal medfølgende akkuer: 0

Batteritype: Lithium-ion

Batterispænding: 12 V

Batterispænding: 18 V  
Samlet længde: 198 mm

## Teknisk beskrivelse

Lysnet	1000 - 10000 lm
Samlet højde	380 mm
Samlet længde	198 mm
Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Antal medfølgende akkuer	0
Totalbredde	198 mm
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	AREA 10 CAS
Produkttype	Fladelampe