



Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 15mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613800 15 |
| GTIN | 4013288212719 |
| Artikelklasse | 63F |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613600

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Nøglelængde L | 170 mm |
| Nøglestørrelse | 15 mm |
| maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$ | 12 mm |
| maks. kæbehøjde h_1 | 7 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Producentbetegnelse | 6003 Joker |
| Norm | DIN 3113 A |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-mylobdæn-stål |
| Overflade | matforkromet |
| Produkttype | Skruenøgle |