



## Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 22mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613800 22
GTIN	4013288218841
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613600

### Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h <sub>1</sub>	10 mm
Nøglestørrelse	22 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	260 mm
maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub>	15 mm
Producentbetegnelse	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle