



Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613800 14
GTIN	4013288212702
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613600

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
Nøglelængde L	165 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	12 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. kæbehøjde h_1	6,5 mm
Producentbetegnelse	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle