

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skillevæg og skuffer med massive hængslede metallåger,
Type: 2000-3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x20G med midterskillevæg og skuffer med dybde 16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skuffefronthøjde 125 mm. Gennemgående mellemskillevæg med □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm; alle hylder kan indstilles i højden.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 4

Antal skuffer 16x16G: 3

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg samt hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Bredde i G	40
Greb, placering	midte
Bredde	1000 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Vægt	162 kg
Højde	2000 mm
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde i G	16
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nyttehøjde	1845 mm
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11