

HEDI

Maskinlampe DUO, Type: 6LEDDUO



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning. Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag. Via en klapbar linse kan lampen nemt og hurtigt omskiftes mellem punkt- og bredstrålebelysning. Lampehovedet kan drejes og svinges 340° takket være kugleledet. Inklusive udskiftelig lyskilde.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	7 W
Lysfarve	koldt hvidt lys
Farvetemperatur	6500 K
Lyseffekt	7 W

Lyskilde	5
ATEX-zone	Ingen
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Lysnet	621 lm
Produkttype	Maskinlampe