

HEDI

Maskinlampe, Type: 10LED



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning.

Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag.

Traditionel maskinlampe med ekstremt robust lampehoved, stænkvands- og støvtæt, til professionel brug i barske arbejdsmiljøer eller til brug på og i maskiner. Gnistbeskyttet iht. DIN EN 62493.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	1170 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
ATEX-zone	Ingen
Nominel spænding	250 V

Energiforsyning	Med kabel
Lyseffekt	14,5 W
Strålingsvinkel, fast	120 grader
Lysfokusering	blændfri bred stråle
Produkttype	Maskinlampe