

Garant**Radius-vendeplatte, HB225, Type / radius R: 16/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Artikelklasse	21Y

Beskrivelse**Udførelse:**

2-skærs radius-vendeskærsplattter.

Anvendelse:

Til konvekse radier på udvendige Ø eller i borer.

Passer til:

Nr. 231500 str. 16

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiAlN
L	11,11 mm
Antal skift/skær	2
Y	1,4 mm
Type	16

Z	4,4 mm
X	4,75 mm
Radius R	3 mm
S	3,97 mm
Type	HB225
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	65 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		