



Frontgribetang farvet, med grebsovertræk, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	705992 200
GTIN	4003773087250
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Speciel, ekstra slank hovedform til brug, hvor der er meget lidt plads. **Gennemgående ledbolt** (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Finindstilling af spær via affjedret trykknop, kan indstilles i 5 trin, så gribevidden tilpasses præcist. Frontgribe- og sidegribefunktion. Tang kemisk gråfarvet, poleret hoved, tænder desuden induktionshærdede (ca. 61 HRC). Greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Sikkert plant greb også på flade emner takket være trepunktskontaktflade. Desuden griбning, tilspænding og løsning af sejhærdede skruehoveder samt slidte bolte og skruer.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	200 mm
Automatisk fastgørelse	ja
Antal trin, finindstilling	5
Kæbelængde	27 mm
Spændvidde for rør	7/8 tommer
Klembeskyttelse	ja
Spændvidde for sekskant	22 mm
Kæbebredde	11 mm

Producentbetegnelse	TwinGrip
Udførelse, kæber	3-punkts-kontaktflade
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål
Produkttype	Rørgribetang