



## Tangnøglesæt, Antal tænger: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813730 5
GTIN	4003773077817
Artikelklasse	83D

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Slank form med dobbelt T-profil skaft (forkromet). Kæbestilling 22°. Sænksmedet og hærdet. Med **skala** på kæben.

Forkromet polygriptang, greb med plastovertræk.

**Anvendelse:**

**Skånsomt fæste** på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

**Leveringsomfang:**

1 tangnøgle af hver: Nr. 813700 str. 125; 150; 180; 250; 300

Opbevaring i: Rulletaske

**Bemærk:**

Skånebakker fås under nr. 813725.

### Teknisk beskrivelse

Produkttype	Polygriptang
-------------	--------------

### Tilbehør

Polygriptang Hel længde 250 mm	813700 250
Polygriptang Hel længde 125 mm	813700 125
Polygriptang Hel længde 180 mm	813700 180
Polygriptang Hel længde 300 mm	813700 300
Polygriptang Hel længde 150 mm	813700 150