



Akku-slagskruemaskine Uden batteri, Type: GDS18V1050



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | 074051 GDS18V1050 |
| GTIN | 4059952564661 |
| Artikelklasse | 03B |

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.

- Højre-/venstreløb.
- Batteri-ladetilstandsindikator.

3/4-tommers dreje-slagnøgle med **BITURBO** Brushless-teknologi, med 3 hastigheds-/momentindstillinger.

Leveringsomfang:

Version uden batteri og uden lader, inklusive L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851– 073867.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|------------------------|
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) |
| Vægt | 2,9 kg |
| Motorkonstruktion | Børsteløs motor |
| Slagtal | 0 min ⁻¹ |

| | |
|---------------------------------------------|------------------------|
| maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9) | M24 |
| Akku-kapacitet | 8 Ah |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| Værktøjsholder, drevprofil | Udvendig firkant |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V |
| Maks. omdrejningstal 1. gear | 1600 min ⁻¹ |
| Typisk anvendelse | Heavy Duty |
| Maks. moment, hård | 1050 Nm |
| Maks. vibration iht. EN | 12,5 m/s ² |
| Maks. omdrejningstal 2. gear | 2400 min ⁻¹ |
| Producentbetegnelse | GDS 18V-1050 H |
| Batterispænding | 18 V |
| Værktøjsholder, mål | 3/4 tommer |
| Antal medfølgende akkuer | 0 |
| Produkttype | Slagnøgle |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V | 073865 C18 |
| Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V | 073857 C18 |