



Akku-slagskruemaskine, Type: M18FMT2F12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt **metalgearhus** og ergonomisk **mellemhåndtag med softgrip**. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – batteri.**
- **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.** DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effektrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
- **Kompakt konstruktion.**
- **Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.**

Udførelse reklametekst:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, 4. trin	47 Nm
Antal medfølgende akkuer	2
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. moment, 3. trin	745 Nm
Maks. moment, 2. trin	610 Nm
Slagtal 2. trin	0 - 2100 min ⁻¹
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Vægt	6,3 kg
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M22
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Slagtal 3. trin	0 - 3100 min ⁻¹
Slagtal 1. trin	0 - 900 min ⁻¹
Maks. moment, 1. trin	475 Nm
Producentbetegnelse	M18FMT2F12
Energiforsyning	Akkudrevet
Akku-kapacitet	5 Ah
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C