

FLEX**Kantsømsliber, basisenhed, Type: BME18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Artikelklasse	03S

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv batteri-basismotor TRINOXFLEX 18 V til bearbejdning af metaloverflader.

- **Børsteløs motor med høj belastningsevne og højere effektivitet.**
- **Unik værktøjsforsats med hurtigkobling til værktøjsløs udskiftning af de fire systemforsatser til satinerung og rørbåndslibning, til slibning med båndfil eller kantsømsliber.**

Leveringsomfang:

Version uden forsats, inklusive 2 × batterier 18 V / 5,0 Ah, lader og L-Boxx® 238.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du under nr. 566994 og nr. 566996.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
maks. omdrejningstal	1700 - 3760 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	2
Vægt	2 kg
Akku-kapacitet	5 Ah

Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
maks. værktøjs-Ø	125 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Slibemaskine til hjørnesvejsninger