



## Akku-borehammer, Type: M18FHPX



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
- Utrolig stærkt metalgearhus.
- Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.

Integreret **ONE-KEY™**-teknologi og låseknop til kontinuerlig drift. Det lange anti-vibrations-baghåndsgreb minimerer vibrationer.

#### Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

### Teknisk beskrivelse

Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Slagenergi	4,2 J
Energiforsyning	Akkudrevet

Akku-kapacitet	5,5 Ah
Vægt	5,2 kg
Batterispænding	18 V
Skaft	SDS Plus
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. vibration iht. EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Omdrejningstalområde	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Maks. slagtal	4600 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	M18ONEFHPX-552X
Maks. spiralbor-Ø i beton	30 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Produkttype	Borehammer

## Tilbehør

Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1418C6	073840 M1418C6
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5