

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 26×14G, Type: 50/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950192 50/2
GTIN	4062406573539
Artikelklasse	9GB

Beskrivelse**Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×14G.

Passer til:

Skuffe 26×14G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 4 × str. 6×8/3; 4 × str. 6×6/3; 1 × str. 2×8/1; 1 × str. 2×6/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 3 × str. B

Teknisk beskrivelse

Passer til skuffer, nyttedybde	350 mm
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm

passer til skuffer, nytte dybde i G	14
Materiale	Kunststof
Indsatser, højde	25 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×14
passer til skuffer, nyttebredde i G	26
Passer til skuffer, nyttebredde	650 mm
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Dybde	350 mm
Højde	25 mm
Bredde	650 mm
Dybde i G	14
Bredde i G	26
Vægt	0,961 kg
Produktnavnsegenskab	26×14G
Produkttype	Skuffeindsats

Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm 1K Breddexdybde i G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Indsatser og stik-skillerum Sæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser, højde 25 mm 1K Breddexdybde i G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Indsatser, højde 25 mm 1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3
Indsatser, højde 25 mm 1K Breddexdybde i G / type 6X6/3	951415 6X6/3