

Garant GRIDLINE

**Indsatssortiment, 36×14G, Type: 50/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Artikelklasse	9GB

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×14G.

**Passer til:**

Skuffe 36×14G.

**Indhold:**

Trug 1K nr. 951415: 6 × str. 6×8/3; 6 × str. 6×6/3

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 4 × str. B

**Teknisk beskrivelse**

Indsatser, højde	25 mm
Passer til skuffer, nyttebredde	900 mm
Materiale	Kunststof
passer til skuffer, nyttedybde i G	14
passer til skuffer, nyttebredde i G	36
Passer til skuffer, nyttedybde	350 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm

Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Bredde	900 mm
Dybde	350 mm
Bredde i G	36
Dybde i G	14
Højde	25 mm
Vægt	1,31 kg
Produktnavnsegenskab	36×14G
Produkttype	Skuffeindsats

## Tilbehør

Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/3	951415 6X6/3
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3