

**Garant****Slibevifter Fiber (ZA) rondelformet, middel, Hoved-Ø×hovedbredde:  
60X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Utroligt modstandsdygtig fiber med fin struktur med zirkonkorund (ZA). **Ideel til bearbejdning af specialstål.** Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Særligt velegnet til konturslibning.

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Hovedbredde	50 mm
Hoved-Ø	60 mm
maks. omdrejningstal	7000 min <sup>-1</sup>
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Kornstørrelsessammenligning	180

Finhedsgrad	middel
Produktnavnsegenskab	middel
Produkttype	Slibevifter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		