

Garant GRIDLINE

**ESD Vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, ESD-plade, 12×20G,  
Pladelængde: 1500/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972152 1500/5
GTIN	4062406573454
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Bordplade af 50 mm volumenledende spånplade. Overbelægning af ledende HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 125

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Lakering:**

Kabinet og fodstykker lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str. INT2W på undersiden af ESD-bordpladen.

Jordingsmodul skal bestilles separat.

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skuffer	5
---------------	---

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Serie	vario
Højde	850 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Skuffer, nytte bredde	300 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Skuffer, nytte flade i G	12×20
Skuffer, nytte bredde i G	12
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Skuffekabinet, højde	500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21

914227 KO21

ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde, hus 500 mm	972030 500
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972035 75
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	972035 125
ESD-bordplade Pladelængde 1500 mm	972160 1500
ESD-fodstykke Højde 800 mm	972180 800
Knudeblik Type 1	972195 1