



## Akku-borehammer Uden batteri, lader og kuffert, Type: M18FHX



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 075532 M18FHX |
| GTIN                | 4058546346959 |
| Artikelklasse       | 03L           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
- SDS-Plus borholder.
- Utrolig stærkt metalgearhus.
- Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.
- FIXTEC-hurtigskiftesystem til værktøjsløst skift mellem SDS-Plus-holderen og den selvspændende metalborepatron.
- Drejestop til lette mejselopgaver.
- Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine, hvis boret blokerer.
- Anti-Vibrations-System AVS.

#### Leveringsomfang:

Nul-version – uden batteri, lader og kuffert.

#### Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

### Teknisk beskrivelse

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Batterispænding          | 18 V  |
| Maks. spiralbor-Ø i stål | 13 mm |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Emballage                                   | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) |
| Producentbetegnelse                         | M18ONEFHX-0                   |
| Energiforsyning                             | Akkudrevet                    |
| Værktøjsholder, form                        | SDS-Plus                      |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V         |
| Maks. spiralbor-Ø i træ                     | 28 mm                         |
| Vægt  | 4,5 kg                        |
| Batteritype                                 | Lithium-ion                   |
| Antal medfølgende akkuer                    | 0                             |
| Slagenergi                                  | 2,5 J                         |
| Omdrejningstalområde                        | 0 - 1330 min <sup>-1</sup>    |
| Maks. spiralbor-Ø i beton                   | 26 mm                         |
| Maks. slagtal                               | 4800 min <sup>-1</sup>        |
| Maks. vibration iht. EN                     | 8,9 m/s <sup>2</sup>          |
| Hurtigspændepatron, spændeområde            | 1,5 - 13 mm                   |
| Produkttype                                 | Borehammer                    |

## Tilbehør

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Akku-startsæt Type M18NRG5 | 073839 M18NRG5 |
| Batterilader Type M1218C   | 073840 M1218C  |
| Batterilader Type M1218SC  | 073840 M1218SC |
| Batterilader Type M1218FC  | 073840 M1218FC |
| Batterilader Type M1418C6  | 073840 M1418C6 |