

Garant EASYFIX

Easyfix kabelrulle-basisholdersæt, Type: 3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955803 3
GTIN	4062406575410
Artikelklasse	91F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabelrulleholder af kunststof med aksel af aluminium \varnothing 12 mm og trådbøjle \varnothing 6 mm. Trådbøjle med kabelbremser, forhindrer udrulning af kabler uden bremsning. Trådbøjlen kan indstilles i dybden.

Akslen af aluminium kan monteres i 3 positioner, så hjul med \varnothing 100, 200 og 300 mm kan hægtes på.

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen. Med 3 kabelbremser.

Passer til:

Hulplader \square 9x9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

2 kunststofholdere, aksel af aluminium, trådbøjle med kabelbremser.

Alle tilhørende basisplader.

Bemærk:

Akselængden mellem 2 holdere må højst være 395 mm.

Teknisk beskrivelse

Serie	Easyfix
Dybde	202 mm
Ståltråds- \varnothing	6 mm
Højde	92 mm
Nyttebredde	257 mm

Bredde	369 mm
Akse-Ø	12 mm
Produkttype	Rulleholder