

HEDI

Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ, Type: 40B2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Stor kabeltromle af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 290 mm og talrige ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Vandaftåningsriller.**
- **Sammenklappeligt drejehåndtag til individuel betjening i højre og venstre side under oprulning og udrulning.**
- **Enkel vægmontering mulig.**
- **Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.**

Med stikkontakter til **landene Frankrig, Belgien, Polen og Tjekkiet.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Nominel spænding	250 V
Kabelopbygning	3G2,5
Kabelfarve	orange
Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	40 m
Kabelklasse	H07BQ-F
Passer til lande	F, B, PL, CZ
Antal stikkontakter	4
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Materiale, kabel	Panserkabel
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Produkttype	Kabeltromle