

**Heavy Duty-tape Længde 18 m, Type: BLACK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964980 BLACK
GTIN	4042448572721
Artikelklasse	97M

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvklebende bundmærkningsbånd **tesa® skridsikker Heavy Duty 60954** til indendørs og udendørs brug. Udviklet til permanente opgaver med tung belastning og ekstreme betingelser, f.eks. i byggevoogne eller platforme og ramper. Sikker limning på de fleste overflader, saltvands- og kemikaliebestandig, god vejrbestandighed. Tape består af en PVC-bærer belagt med ekstra store partikler. **Skridsikring R13 (R12 til størrelse B/Y). Tykkelse 1,36 mm.**

Norm:

DIN 51130.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: sort

Længde: 18 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 1,36 mm

Teknisk beskrivelse

Trækstyrke	400 N/mm
Anvendelse	Markering

Bæremateriale	PVC-folie
Bredde	50 mm
Længde	18 m
Farve	sort
Strækevne	35 %
Klæbebåndstype	enkeltidet
Klæbekraft på stål	70 N/mm
temperaturbestandig op til	80 °C
Bemærk	overriveligt med hånden
Klæbemiddel	akrylat
Tykkelse	1,36 mm
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd